

Série TL

Inverseurs subminiatures lavables à levier

Avantages et caractéristiques



☐ Etanches

- Boîtier d'une seule pièce
- Joint torique entre levier et canon
- Sorties scellées par époxy

☐ Grande variété de matériaux de contact

☐ Implantation sur circuit identique aux séries TP, TR et TG

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- Pouvoir de coupure maxi. avec charge résistive :
 - contacts dorés : 0,4VA 20V maxi. ca ou cc
 - contacts argentés : 0,5A 48V maxi. ca ou cc
- Valeurs minimum : 10mA 50mV - 10 μ A 5Vcc
- Résistance de contact : 20 m Ω maxi.
- Résistance d'isolement : 1.000 M Ω mini. sous 500Vcc
- Rigidité diélectrique :
 - 1.000 Veff. 50 Hz mini. entre sorties et masse
 - 500 Veff. 50 Hz mini. entre sorties
- Durée de vie électrique en charge :

Contacts	Nombre de cycles	
	2 positions	3 positions
Dorés	60.000	30.000
Argentés	20.000	10.000

MATERIAUX

- Corps : PBT
- Organe de commande : laiton nickelé
- Contacts et sorties :
 - 0 : laiton doré (standard)
 - 1 : laiton argenté
 - 3 : laiton doré (1,27 micron d'or)
 - 8 : contacts laiton doré + sorties étamées
 - 9 : contacts laiton doré (1,27 micron d'or) + sorties étamées
- Etanchéité des sorties : époxy

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Robustesse des sorties : effort de traction 10N maxi.
- Température d'utilisation : -30°C à +85°C
- Humidité : 21 jours 95 % (NFC 20-603 - CEI 68-2-3)
- Nettoyage : solvants ou eau + détergent
- Soudure à la vague : 260°C - 5 sec. maxi.

Série TL

Inverseurs subminiatures lavables à levier

Guide de codification

MODELES
DE BASE

TL

SERIE

Nombre de poles

- 3 Unipolaire
- 4 Bipolaire

Fonctions électriques

6	ON	-	ON
9	ON	OFF	ON
7	MOM	OFF	MOM
8	ON	OFF	MOM
2	ON	-	MOM

Sorties

P0	Picots droits
Y0	Fixation par étrier
W0	Picots coudés, montage horizontal
WW	Picots coudés, montage vertical
MW	Sorties mini-wrapping

OPTIONS

Matériaux des contacts
et sorties

- 0 Laiton doré (standard)
- 1 Laiton argenté
- 3 Laiton doré (1,27 micron d'or)
- 8 Contacts laiton doré + sorties étamées
- 9 Contacts laiton doré (1,27 micron d'or) + sorties étamées (unipolaire seulement)

Leviers et corps

Modèles de leviers :

- Court (standard)
- Moyen
- Long
- Cylindrique

Codes : voir pages Options.

Leviers isolés.

Options spécifiques

- 00 Pas de demande spécifique
- 07 Sorties recoupées (TL..WW)
- 08 Sorties non recoupées (TL..W0)
- 18 Inverseur sans plaquette de masse
- 20 Plaquette de masse à 2 picots
- 25 Sorties recoupées - longueur 5 (.196)
- 30 Sorties mini-wrapping pour modèle à étrier
- 50 Picots de masse "clinchés"

ORGANISATION DE LA SERIE

Sur les pages suivantes, vous trouverez successivement :

- les Modèles de Base
- les Options dans le même ordre que ci-dessus.


Cotation : la cotation est faite en mm et en pouces, les pouces étant entre parenthèses.





ATTENTION : la combinaison de toutes les variantes énumérées ci-dessus n'est pas toujours possible. Pour commander, veuillez vous reporter aux pages suivantes où sont signalées les incompatibilités.




Unité de conditionnement : 100 pièces, sauf pour les modèles WW (50 pièces).



- Sorties picots droits, picots coudés ou mini-wrapping
- Uni et bipolaires



MODELES DE BASE




Dessinés avec levier standard

Picots droits : TL..PO



Unipolaire	Bipolaire
TL36PO	TL46PO
TL39PO	TL49PO
TL37PO	TL47PO
TL38PO	TL48PO
TL32PO	TL42PO

III	II	I
ON	-	ON
ON	OFF	ON
MOM	OFF	MOM
ON	OFF	MOM
ON	-	MOM




Picots droits - fixation par étrier : TL..YO



Unipolaire	Bipolaire
TL36YO	TL46YO
TL39YO	TL49YO
TL37YO	TL47YO
TL38YO	TL48YO
TL32YO	TL42YO

III	II	I
ON	-	ON
ON	OFF	ON
MOM	OFF	MOM
ON	OFF	MOM
ON	-	MOM




Picots coudés - montage horizontal : TL..WO



Unipolaire	Bipolaire
TL36WO	TL46WO
TL39WO	TL49WO
TL37WO	TL47WO
TL38WO	TL48WO
TL32WO	TL42WO

III	II	I
ON	-	ON
ON	OFF	ON
MOM	OFF	MOM
ON	OFF	MOM
ON	-	MOM



Série TL


Inverseurs subminiatures lavables à levier

MODELES DE BASE

Picots soudés - montage vertical : TL..WW




Unipolaire	Bipolaire	III	II	I
TL36WW	TL46WW	ON	-	ON
TL39WW	TL49WW	ON	OFF	ON
TL37WW	TL47WW	MOM	OFF	MOM
TL38WW*	TL48WW*	ON	OFF	MOM
TL32WW*	TL42WW*	ON	-	MOM



Sorties mini-wrapping : TL..MW




Unipolaire	Bipolaire	III	II	I
TL36MW	TL46MW	ON	-	ON
TL39MW	TL49MW	ON	OFF	ON
TL37MW	TL47MW	MOM	OFF	MOM
TL38MW	TL48MW	ON	OFF	MOM
TL32MW	TL42MW	ON	-	MOM



* Fonctions 2 et 8 : connexion inversée réalisable. Nous consulter.

MONTAGE SUR CIRCUIT IMPRIME






Série TL



Inverseurs subminiatures lavables à levier

MATERIAUX DES CONTACTS ET SORTIES




- 0 Laiton doré (standard)
- 1 Laiton argenté
- 3 Laiton doré (1,27 micron d'or)
- 8 Contacts laiton doré + sorties étamées
- 9 Contacts laiton doré (1,27 micron d'or) + sorties étamées (unipolaire seulement)

LEVIERS ET CORPS




Court - (standard)

CORPS		Bleu	Noir
		LEVIER	
Nickelé		00	50
Noir mat		01	51




Long

CORPS		Bleu	Noir
		LEVIER	
Nickelé		02	52
Noir mat		03	53



Moyen

CORPS		Bleu	Noir
		LEVIER	
Nickelé		04	54
Noir mat		05	55



Cylindrique

CORPS		Bleu	Noir
		LEVIER	
Nickelé		-	56

Série TL


Inverseurs subminiatures lavables à levier

OPTIONS




LEVIERS ET CORPS (suite)

Leviers isolés - Protégés contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu'à 10KV - Couleur : noir.




40 Avec corps bleu
94 Avec corps noir



30 Avec corps bleu
90 Avec corps noir

OPTIONS SPECIFIQUES



00 Pas de demande spécifique.

07 **Sorties recoupées** - longueur 3,2 mm (.125) pour modèles TL..WW seulement.

08 **Sorties non recoupées** pour modèles TL..W0 seulement.

18 Inverseur **sans plaque de masse** pour modèles TL..WW seulement.

20 **Plaque de masse à 2 picots** pour modèles TL..WW seulement.

25 **Sorties recoupées** - longueur 5 mm (.196) pour tous les modèles, sauf TL..WW

30 **Sorties mini-wrapping** pour modèles à **étrier**

50 **Picots de masse "clinchés"**.
Maintiennent l'interrupteur sur le circuit imprimé pendant les opérations de soudure à la vague.
Pour modèles TL..W0, TL..WW et TL..YO uni et bipolaires.

