

**Têtes**

**têtes à mouvement rectiligne ou multidirections**

	à mouvement rectiligne						
	à poussoir à galet renforcé en acier	à poussoir métallique	à levier à galet thermoplastique 1 sens d'attaque	à levier à galet en acier 1 sens d'attaque	à poussoir à galet en acier	à poussoir à bille en acier	à poussoir à galet en acier avec soufflet étanche
		ou	ou	ou	ou	ou	ou
référence	→ ZCKE67	→ ZCKE61	→ ZCKE21	→ ZCKE23	→ ZCKE62	→ ZCKE66	→ ZCKE629

	à mouvement rectiligne			multidirections	
	à poussoir de côté métallique	à poussoir de côté à galet horizontal en acier	à poussoir de côté à galet vertical en acier	à tige à ressort à ressort	à tige souple
		ou	ou	ou	ou
référence	→ ZCKE63	→ ZCKE64	ZCKE65	ZCKE08	ZCKE06

**têtes à mouvement angulaire et leviers séparés**

	têtes à mouvement angulaire	leviers								
	à rappel pour attaque à droite ET à gauche ou à droite OU à gauche	levier à galet thermoplastique (3)	levier à galet acier (3)	levier à galet thermoplastique de longueur variable (3)	levier à galet acier de longueur variable (3)	à tige ronde ø 6 mm thermoplastique L = 200 mm (3)	à tige carrée acier ø 3 mm L = 125 mm (3)	à tige ronde acier ø 3 mm L = 125 mm (3)	à levier à ressort avec tige thermoplastique (4)	à levier à ressort avec tige métallique (4)
		+	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou	ou
référence	→ ZCKE05	→ ZCKY11	→ ZCKY13	ZCKY41	ZCKY43	ZCKY59	ZCKY51	ZCKY53	ZCKY81	ZCKY91

	têtes à mouvement angulaire	leviers	
	à positions maintenues pour attaque à droite ET à gauche	à lyre à galets thermoplastiques 1 piste (3)	à lyre à galets thermoplastiques 2 pistes (3)
		+	ou
référence	ZCKE09	ZCKY71	ZCKY61

- (1) Existe à corps embrochable pour un démontage plus rapide, sans démontage produit ►37636◀
- (2) Pour une entrée de câble Pg 13.5, supprimer H29 à la fin de la référence. Exemple : XCKJ161H29 devient XCKJ161.
- Pour une entrée de câble 1/2" NPT, remplacer H29 à la fin de la référence. par H7. Exemple : XCKJ161H29 devient XCKJ161H7 (bipolaire à action brusque seulement). Existe aussi avec sortie par connecteur M12 : remplacer H29 à la fin de référence par D. Exemple : XCKJ161H29 devient XCKJ161D (bipolaire à action brusque seulement).
- (3) Réglable sur 360° de 5 en 5°, ou tous les 45° par retournement du levier ou de la bride.
- (4) Réglable sur 360° de 5 en 5°, ou tous les 90° par retournement de la rondelle crantée.